

Fiche technique

Généralités

Référence : 9330
Désignation : Lampe de contrôle



Spécification :

Lampe de contrôle multi-usage équipée de LED à haute performance (IRC élevé = indice de rendu de couleurs) et avec une autonomie de 3 heures. Conçue pour un contrôle parfait de la teinte d'un élément, mais aussi pour le repérage des micro-rayures et défauts de surface. La lentille amovible permet un nettoyage facile pour une vision irréprochable. Equipée d'une fonction économie d'énergie, d'un arrêt automatique et d'un aimant puissant pour un travail main-libres.

Caractéristiques techniques :

Couleur	Noir
Contenu	Lampe de contrôle, chargeur USB, prise 230V
Unité de conditionnement	à l'unité dans un carton
LED	Haut niveau IRC COB
CCT	Kelvin – 4500
ICR	96+
2 niveaux	Mode 1 : 4.8 Watt / 480 lumen / 1100 lux @ 0.5 m / Tenue de la batterie – 1h. Mode 2 : 2.0 Watt / 180 lumen / 550 lux @ 0.5 m / Tenue de la batterie – 3h.
Batterie	3.7V / 2200mAh Li-ion
Prise du chargeur	100 – 240V AC 50/60Hz
Protection	IP65 (étanche à la poussière et aux projections d'eau
Température	-10°C to +40°C

Contactez le Service Après-Vente d'EMM International à tous moments si le produit doit être retourné.
T: +(31) 38 467 66 00 E: sales@emm.com W: www.emm.com

Produits Colad associés :

Réf: 9319xx – Colad Plaquettes test avec support magnétique

Avertissement :

Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la fiche technique. *Ther information about work and environmental safety is available on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.fr.* Il appartient à l'utilisateur de lire et d'appliquer ces informations.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM

International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.

Editée par:

EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.fr