

## Ficha Técnica

### Dados gerais

Código artigo: 2061  
Descrição: Dispensador inteligente de película adesiva Colad



*horizontal  
posição  
operativa*

### Especificação:

Dispensador de película adesiva fácil de utilizar. Utilize a caixa de cartão da folha adesiva no dispensador para evitar a contaminação pelo pó.

### Funcionalidades e benefícios:

- Menos contaminação pelo pó: Menos pó na folha devido à caixa de cartão fechada (com função de dispensador).
- O dispensador pode ser armazenado na vertical para poupar espaço.
- Móvel, fácil de mover.
- Fácil de utilizar por 1 pessoa.
- Utilize a caixa de cartão como guia de corte.

### Adequabilidade

Adequado para todas as películas adesivas da Colad em combinação com a caixa de cartão com a função de dispensador incluída. Também para outras marcas com uma caixa de cartão quadrada e função de dispensador. Tamanho máximo da caixa de 105 cm de comprimento, 25 cm de largura e 25 cm de altura.



*vertical  
posição de  
armazenamento*

### Especificações técnicas:

Cor	Vermelho
Material	Metal
Unidade de embalagem	1 unidade
Embalagem do tamanho da caixa (c x l x a)	
Tamanho do produto (c x l x a)	120 x 54 x 44 cm (dimensão exterior)
Peso	8,5 kg
Tamanho da Caixa de folha máximo (c x l x a)	110 x 24 x 24 cm (função de dispensador obrigatória)


### MANUAL DO UTILIZADOR

#### Primeira utilização: Montar uma caixa com folha (aplicação horizontal):

1. Desaperte as maçanetas pretas da "parte de cima". O topo tem uma pega e está fixado à haste central.



2. Faça deslizar a totalidade do topo ligeiramente para fora, de modo a que apareça espaço no comprimento para a caixa.




3. Desaperte as maçanetas pretas no fundo, junto às rodas. Faça deslizar os "suportes vermelhos" para fora tanto quanto possível. Aperte as maçanetas pretas para que os "suportes vermelhos" permaneçam na vertical.



4. Coloque a caixa a partir do lado do dispensador. Coloque-a o mais próximo possível do fundo (junto às rodas).



5. Faça deslizar o topo (com a pega) contra a caixa. Aperte as maçanetas pretas a partir do topo para a haste central para fixar a parte de cima.



+



6. Faça deslizar os "suportes vermelhos" contra a caixa. Aperte as maçanetas pretas para fixar a caixa.



**Substituir (mesmo número de artigo que a folha):**

1. Desaperte as maçanetas pretas no fundo (junto às rodas) e faça deslizar os "suportes vermelhos" para fora tanto quanto possível.
2. Aperte as maçanetas pretas. Desta forma, mantém os "suportes vermelhos" voltados para cima.
3. Coloque a caixa com a folha a partir do lado. Coloque-a o mais próximo possível do fundo (junto às rodas).
4. Faça deslizar os "suportes vermelhos" contra a caixa. Aperte as maçanetas pretas para fixar a caixa.

**Produtos relacionados da Colad:**

Código artigo: 6365 – Filme translúcido pintável 4 x 300 m

Código artigo: 2070 – Lâminas magnéticas

**Aviso Legal:**

Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. **The information about work and environmental safety is available on the material safety data sheet (MSDS) via [www.colad.co](http://www.colad.co).** É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as informações.

Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção necessários.

As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador.

**Publicado por:**

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

[www.emm.com](http://www.emm.com)



T +31(0)38 467 66 00

[www.colad.pt](http://www.colad.pt)