

## Fiche technique

### Généralités

Référence : 000458  
Désignation : Egouttoir double en inox à ouverture pneumatique



### Spécification :

Égouttoirs étanches spéciaux avec 2 compartiments pour la peinture et les solvants Vous pouvez placer les résidus de peinture et de solvants vers le bas à l'intérieur de ce conteneur avant de le refermer. Les liquides s'écouleront dans deux bidons différents situés en dessous. Toutes les vapeurs dangereuses seront extraites de l'égouttoir grâce au tuyau de sortie d'air. Ouverture et fermeture automatique grâce au « bouton genou ». Il s'agit de la solution idéale pour les déchets de peinture des pots, des godets, etc.

### Caractéristiques et avantages :

- Acier inoxydable
- Vapeurs dangereuses seront extraites
- 2 compartiments
- Ouverture et fermeture automatique grâce au bouton genou

### Certifié :

CE EX II 3G IIB T4. Conforme aux normes et aux réglementations environnementales.

### Caractéristiques techniques :

Matériau	Acier inoxydable
Unité de conditionnement	1 unité
Dimensions	122 x 100 x 60 cm (H x l x P)
Hauteur fonctionnelle	120 cm
Point d'aspiration	Ø 80 mm (peut être assemblé sur le côté gauche ou sur le côté droit de l'armoire)
Volume d'aspiration recommandé	100 m <sup>3</sup> /h
Adapté aux bidons de déchets	2 x 30 L (non inclus)
Poids	50 kg

### Produits associés :

Référence : 533000x – Désignation : Colad Gants industriels nitrile  
Référence : 531000x – Désignation : Colad Gants industriels néoprène  
Référence : 5000 – Désignation : Colad Masque à peinture

**Avertissement:**

Fiche technique. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la fiche technique.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection.

Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.

**Editée par:**

EMM International BV  
Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas  
[www.emm.com](http://www.emm.com)

T +31(0)38 467 66 00  
[www.hamach.fr](http://www.hamach.fr)