

Informacja Techniczna

Informacje ogólne

Numer artykułu: 2061
Nazwa: Inteligentny podajnik folii maskującej Colad



Specyfikacja:

Łatwy w obsłudze podajnik do folii. Aby zapobiec zakurzeniu, na podajnik do folii maskującej należy nałożyć karton.

Cechy i korzyści:

- Mniejsze ryzyko zakurzenia: Mniej kurzu na folii dzięki zamkniętemu kartonowi (z funkcją podawania).
- Podajnik można przechowywać w pozycji pionowej w celu zaoszczędzenia powierzchni
- Mobilny, łatwy do przenoszenia
- Łatwa obsługa przez 1 osobę.
- Karton może pełnić rolę krawędzi tnącej.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do wszystkich folii maskujących Colad w połączeniu z kartonem z wbudowaną funkcją podajnika. Także do innych marek z kwadratowym kartonem i funkcją podajnika. Maksymalny rozmiar kartonu to 105 cm długości, 25 cm szerokości oraz 25 cm wysokości.



Specyfikacja techniczna:

| | |
|---|---|
| Kolor | Czerwony |
| Materiał | Metal |
| Jednostka opakowania | 1 sztuka |
| Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) | |
| Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.) | 120 x 54 x 44 cm (wymiar zewnętrzny) |
| Waga | 8.5 kg |
| Maksymalny rozmiar kartonu z folią | 110 x 24 x 24 cm (wymagana funkcja podajnika) |

*pionowo
pozycja
przechowywania*


INSTRUKCJA UŻYCIA

Pierwsze użycie: Zamontować karton z folią (użycie poziome):

1. Poluzować czarne pokrętki w górnej części. W górnej części znajduje się uchwyt przymocowany do środkowego pręta.



2. Przesunąć całą górną część lekko na zewnątrz, aby wzdłuż kartonu pojawiła się wolna przestrzeń.



3. Poluzować czarne pokrętki w dolnej części, przy kółkach. Wysunąć maksymalnie na zewnątrz czerwone uchwyty. Dokręcić czarne pokrętki, aby czerwone uchwyty pozostały w pionie.



4. Umieścić karton obok podajnika. Umieścić jak najbliżej dolnej części (przy kółkach).



5. Dosunąć górną część (z uchwytem) do kartonu. Dokręcić czarne pokrętki w górnej części do środkowego pręta, aby unieruchomić górną część.



+



6. Dosunąć czerwone uchwyty do kartonu. Dokręcić czarne pokrętki, aby unieruchomić karton.



Wymiana (folia o tym samym numerze artykułu):

1. Poluzować czarne pokrętki w dolnej części (przy kółkach) i wysunąć maksymalnie na zewnątrz czerwone uchwyty.
2. Dokręcić czarne pokrętki. Spowoduje to, że czerwone uchwyty pozostaną w górze.
3. Umieścić obok karton z folią. Umieścić jak najbliżej dolnej części (przy kółkach).
4. Dosunąć czerwone uchwyty do kartonu. Dokręcić czarne pokrętki, aby unieruchomić karton.

Powiązane produkty Colad:

Numer artykułu: 6365 – Półprzezroczysta folia maskująca 4 x 300 m

Numer artykułu: 2070 – Magnetyczny nóż do folii

Zrzeczenie się:

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. **The information about work and environmental safety is available on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.co.** Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika.

Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i środków ochrony osobistej.

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich celów.

Opracowane przez:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.pl