

## Fiche technique

### Généralités

Référence: 8600

Désignation: Crème Colad Advanced Cut



### Description du produit

Crème de polissage sans solvant ni silicone pour un polissage rapide et abrasif. Peut être utilisée directement après le ponçage au P1200 ou P1500.

Crème sans solvant et par conséquent sans incidence sur les pièces en plastique et les joints en caoutchouc, à utiliser sur tous types de surfaces sans masquage nécessaire.

Ne sèche pas aussi rapidement que les crèmes à base de solvants. Sans silicone.

Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant Colad Advanced Cut avec une mousse fine Colad dure (jaune) et une lustreuse rotative. Pour une finition parfaite en haut brillant, utilisez ensuite la crème Colad OneStepReady.

**Conditionnement:** bidon de 1 kg

**Unité de livraison:** carton de 12 bidons

### Remarques

#### Mode d'emploi:

Bien agiter avant l'emploi. Assurez-vous que la surface est propre avant d'appliquer Colad Advanced Cut. Appliquez une quantité suffisante sur la mousse de polissage et répartissez uniformément. Commencez le polissage en exerçant une pression moyenne sur la machine (vitesse moyenne de 1300 à 1500 t/min).

Réduisez la pression lorsque la crème commence à sécher et jusqu'à ce que toutes les rayures disparaissent. Nettoyez les résidus avec le tissu microfibre Hamach (réf 000812).

Pour une finition en haut brillant, poursuivez avec Colad OneStepReady (ré 8700).

#### Stockage:

A une température supérieure à 10 °C, ne pas exposer au gel et à la lumière directe du soleil.

Durée de stockage - 24 mois.

**EUH 210:** Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### Éditée par :

E.M.M. International BV  
Marsweg 59  
NL - 8013 PE Zwolle

Tél. +31 38 4676600

Fax +31 38 4676699

[www.emm.com](http://www.emm.com)