

Scheda tecnica

Norme generali

Numero articolo: 8600

Descrizione: Colad Advanced Cut



Specifica

Una pasta abrasiva priva di silicone e solventi per lucidare rapidamente e a fondo. Priva di solventi e perciò di uso agevole per l'utente/non intacca le parti in plastica né le guarnizioni in gomma, può essere utilizzata su tutti i tipi di superfici e rende superflua ogni mascheratura aggiuntiva. Non si secca rapidamente, a differenza dei prodotti a base di solventi. Priva di silicone.

Può essere utilizzata subito dopo la sabbatura con P1200 o P1500.

I migliori risultati si ottengono utilizzando il tampone Colad Clean Pad Hard e una macchina rotante. Per una finitura ottimale e di elevata lucentezza, trattare successivamente con Colad OneStepReady.

Contenuto: 1 kg

Cartone Master: 12 flaconi

Osservazioni

Istruzioni d'uso:

Agitare bene prima dell'uso. Prima di applicare Colad Advanced Cut, verificare che la superficie sia pulita. Applicare una quantità sufficiente di Advanced Cut sul tampone lucidante e distribuire il prodotto in modo uniforme. Iniziare a lucidare utilizzando la macchina a pressione media (velocità medio-alta, 1300-1500 giri/min). Ridurre la pressione quando il materiale di lucidatura inizia a seccare, finché non sono scomparsi tutti i graffi. Rimuovere i residui di pasta con un panno in microfibra Hamach [art. n. 000812]. Per una finitura ottimale, trattare successivamente con Colad OneStepReady [art. n. 8700].

Stoccaggio:

Sopra i 10 °C; non esporre al gelo né alla luce solare diretta.

Durata di conservazione: 24 mesi.

EUH 210: Scheda di sicurezza dei materiali disponibile su richiesta.

Autore:

E.M.M. International BV
Marsweg 59
8013 PE Zwolle
Paesi Bassi

tel. +31 38 4676600

fax +31 38 4676699

www.emm.com