

Montage af Steni Indvendig Beklædning

13


Ved montage af Steni Indvendig Beklædning anbefales Montage Extra 292. Limen kan anvendes ved maks. pladestørrelse på 1195 x 3495 mm.

Montage Extra 292 giver en trækstyrke på 3,0 N/mm²

Inden opsætning sikres det, at montagevæggen er ren og tør, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Ved behov primes montagevæggen med Væggrunder 224. Montage Extra 292 kan anvendes på de fleste overflader som natursten, beton, træ, glas, metal, malede overflader samt nogle plasttyper. Der kan dog i praksis forekomme variationer i de enkelte materialer, derfor bør der altid udføres tilstrækkelig vedhæfningsforsøg før igangsættelse af – især store – opgaver.

Sørg for at kontrollere væggen og pladernes mål inden montage ifølge Steni's montagevejledning. Pladerne skal være rene og hele.

Limen påføres som limstrengene på pladens bagside. Limstrengene bør være ca. 5 mm i diameter, og bør sidde med en afstand af ca. 10 cm. Det betyder, at der anvendes ca. 3 patroner af 290 ml til montage af en plade i maks. størrelse.



Efter limpåføring placeres pladerne tættest muligt på den endelige placering og presses omhyggeligt på plads. Derefter holder pladerne sig selv, mens limen hærdner færdigt over de næste 1-3 døgn. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at understøtte pladerne, så de ikke glider.

BEMÆRK: Vær meget omhyggelig med ikke, at få lim på pladernes forside, da dette ikke kan fjernes igen med et tilfredsstillende resultat.

For yderligere information vedrørende de anbefalede produkter henvises til Produkt Information på det pågældende produkt, samt til Steni's Montagevejledning.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan Gør Du Informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE-DANMARK-INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**

SÅDAN GØR DU

