



GUYSON




Guyson Orbit - Machines à laver à panier rotatif

guyson.fr

Orbit 600 & 800 - Lavage cellulaire et compact

Systèmes à panier rotatif - Fiable, efficace et durable

La machine à laver Orbit offre un système de nettoyage à phase aqueuse, conçu pour les besoins de lavage de qualité. Sa robuste construction en acier inoxydable 304 avec isolation de 25 mm pour une rétention de chaleur autour du réservoir garantie efficacité et longévité. Le couvercle double paroi offre une grande qualité d'isolation et une consommation d'énergie réduite.



Barres de pulvérisation en haut, sur les côtés et en bas

Le nettoyage rapide et intégral des composants, à l'aide de détergents adaptés, est assuré grâce à un panier motorisé transportant les pièces sous les jets en V à forte pression et orientés des trois côtés vers les pièces. La solution de lavage est amenée par une pompe en acier inox d'une pression de 4 bars, en passant dans une conduite en acier inoxydable.

Une vitesse de rotation du panier constante de 5 tours/minute et l'utilisation de tous les pulvérisateurs disponibles uniquement pour le nettoyage permettent un lavage puissant et en profondeur des pièces sans dommage ni perturbation.

L'encombrement compact de la machine et son fonctionnement simple pour un nettoyage

de première qualité offrent une combinaison gagnante pour la gamme Orbit de Guyson, très appréciée par nombre d'entreprises de fabrication high-tech européennes



Rondelle orbitale spéciale ATEX




Nettoyage et dégraissage en phase aqueuse

Les machines de lavage à panier rotatif Orbit sont bien équipées en entrée de gamme, mais l'ajout de fonctions optionnelles apporte des avantages de productivité, manipulation et nettoyage supplémentaires aux clients qui ont des besoins très spécifiques, dépassant les normes spécifiées par l'industrie.

Fonctions optionnelles

- Déshuileur à disque pour retirer l'huile de la surface de la solution de lavage ; ce qui en accroît la longévité et améliore le nettoyage
- Ventilateur d'extraction pour éviter que les vapeurs ne s'échappent
- Minuterie de 7 jours – permet le préchauffage de la machine avant de commencer la journée de travail
- Régulateur de température numérique du réservoir
- Détecteur de niveau bas de l'eau
- Filtration fine entre la pompe et les buses de pulvérisation
- Couteau d'air pour retirer le fluide en excès
- Lance de pulvérisation manuelle pour un nettoyage manuel rapide
- Séparateur du mélange d'huile
- Autres fonctions spéciales pour une adaptation aux applications particulières du client sur demande



En option - Ventilateur d'extraction Filtermist



En option - Disc Skimmer




En option - Air Knife

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'ORBIT

	600	800
Diamètre du panier (mm)	620	820
Hauteur de charge maxi (mm)	400	400
Poids de charge maxi. (kg) Chargement concentrique	50	50
Largeur de la machine (mm)	1195	1325
Profondeur de la machine (mm)	1090	1255
Profondeur (couvercle ouvert)	1200	1400
Hauteur de la machine (dessus du couvercle) (mm)	1190	1235
Hauteur de chargement (mm)	775	775
Entraînement du panier (kW)	0.125	0.125
Vitesse du panier (t/mn)	5	5
Débit de la pompe (l/mn) à 60 psi	100 @45 psi	100 @60 psi
Pression de pulvérisation (bar)	4.2	4.2
Capacité du réservoir (litres)	100	125
Puissance du chauffage (kW)	6	6
Temp. normale de fonctionnement °C	40-65	40-65
Remplissage d'eau automatique	de série	de série
Raccordements		
Electricité :	400V triphasé + Neutre + Terre 50Hz	
Arrivée d'eau :	½ pouce BSP (15/21)	
Evacuation :	1 pouce BSP (26/26)	

GUYSON

Conçus et Fabriqués
au Royaume-Uni depuis 1938



Produits

Fabricants de Systèmes de Sablage de Finition,
Grenaillage, Lavage à Ultrasons ou à Aspersion



Service Clients

SAV, Pièces de rechange et Média de Sablage,
Échantillon d'évaluation, Formation et
Démonstration



Services

Installation sur Site, Mise en Service,
Maintenance Préventive, Maintenance et
Réparation

Industries

*Guyson couvre tous les secteurs du marché et est
spécialisé dans les industries:*



Automobile



Aérospatial



Médicales

Distribué par :

Contacts

Royaume- Uni

Centre de Vente, de
Conception et de
Fabrication

Guyson International Ltd.

Snaygill Industrial Estate
Keighley Road
Skipton, North Yorkshire
BD23 2QR

T: +44 (0)1756 799911

E: info@guyson.co.uk

www.guyson.co.uk

France

Ventes et Centre de
Services

Guyson SA

ZAC des Portes de l'Oise
2 rue Henri Becquerel
Bâtiment B7
60230 Chambly, France

T: +33 (0)1 30 28 43 16

F: +33 (0)1 39 37 87 71

E: contact@guyson.fr

www.guyson.fr

USA

Centre de Conception et
Fabrication

Guyson Corporation of USA

W.J. Grande Industrial Park
13 Grande Blvd.
Saratoga Springs
NY 12866-9090

T: +1 518 587 7894

F: +1 518 587 7840

E: info@guyson.com

www.guyson.com

Malaisie

Ventes et Centre de
Services

Guyson SDN BHD

Shoplot 10, G/F Hotel
Equatorial
1 Jalan Bukit Jambul
11900 Penang

T: +60 46 41 49 95

F: +60 46 41 50 03

E: kerry@guyson.co.uk

Chine

Ventes et Centre de
Services

Guyson SDN BHD

Wuxi Representative Office
28# Building, ZhenXin Road
Xing An, New District
Wuxi

Jiangsu Province

P.R. China

Postal code: 214000

T: +86 510 82790120

F: +86 510 82790120

E: zhlzhy@guyson.co.uk

