




MÅTTRITNING IMHUV

MEASUREMENT STEAM HOOD



1. Elanslutning
2. Vattenanslutning R $\frac{1}{2}$ " 3-5 Bar
3. Avloppanslutning diam. 50 3l/sek.
4. Pluggat hål för diskmedelsslang
5. Luftningsskruv lyftcylinder
6. Vattenuttag för diskmedel
7. Alternativ vattenanslutning underifrån

1. Electrical connection
2. Water connection R $\frac{1}{2}$ " 3-5 Bar
3. Drain connection, diameter 50 mm, 3l/sec
4. Plugged hole for detergent hose
5. Bleed screw for the lifting cylinder
6. Water outlet for detergent
7. Alternative water connection from below

Wexiödisk